

**TDKT 150512-PDR, IC808, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226561 ST900
GTIN	7291075313017
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$  maks = 13,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Seriya	HELI3MILL
Kutni radijus	1,2 mm
Tip	ST900
Broj zamjena/oštrica	3
Posmak $f_z$	0,25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDKT 150512-PDR

Geometrija	PDR
Oznaka proizvođača	HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Vrsta	IC808
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		