


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedište pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

**Napomena:**

Smjernice za primjenu za  $a_e$  maks

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 130608PNN-PL
Serijski broj	HELISLOT
Posmak $f_z$	0,15 mm
Tip	ST900

Geometrija	PNN-PL
Oznaka proizvođača	XNMU 130608PNN-PL IC845
Vrsta	IC845
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		