

**TPKT 100312PDR, IC830, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 226597 UNI |
| GTIN | 7291075313772 |
| Razred artikla | 19A |

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p maks = 8,0 mm.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Serijski broj | HELI3MILL |
| Broj zamjena/oštrica | 3 |
| Tip | UNI |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TPKT 100312PDR |
| Kutni radijus | 1,2 mm |
| Geometrija | PDR |
| Oznaka proizvođača | HM390 TPKT 100312PDR IC830 |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Vrsta | IC830 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 220 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 150 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 110 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 90 m/min | M |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |