

**TDKT 1505PDR, IC882, Tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226563 S
GTIN	7291075312621
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$ maks = 13,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Serija	HELI3MILL
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDKT 1505PDR
Tip	S
Posmak f_z	0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Geometrija	PDR

Oznaka proizvođača	HM390 TDKT 1505PDR IC882
Vrsta	IC882
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		