

Produžni kablovi, 250 V, tip: 25N



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 081182 25N |
| GTIN | 4007123014651 |
| Razred artikla | 08B |

Opis

Izvedba:

Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44). Otporan na ulje, benzin, UV-zrake.

Kabel od neoprenske gume s gumenim utikačem i spojkom zaštićenom od prskanja vode.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------------------|
| Tip | 25N |
| Struktura kabla | 3G1,5 |
| Razred kabla | H07RN-F |
| Materijal kabla | Neopren |
| Duljina kabela | 25 m |
| otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI-u |

| | |
|-------------------------|----------------|
| IP-klasa zaštite | IP 44 |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta utikača, ulaz | F |
| Atribut imena proizvoda | 250 V |
| Mrežni napon | 250 V |
| Vrsta proizvoda | Produžni kabel |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Sustav vješanja kabela CableFix tip S | 081191 S |
| Sustav vješanja kabela CableFix tip L | 081191 L |
| Sustav vješanja kabela CableFix tip XL | 081191 XL |