



## Svjetiljka u obliku olovke WORK PEN 200 R, Tip: WORK-PEN



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

**200 lumena baterijska LED svjetiljka u obliku olovke s funkcijom kontinuiranog prigušivanja i umetnutim magnetima.**

**WORK PEN 200 R** je **baterijska svjetiljka u obliku olovke** ažurirane serije proizvoda FLASHLIGHT. Savršena radna svjetiljka za profesionalne inspeksijske zadatke - uvijek pri ruci! LED svjetiljka u obliku olovke pruža izuzetno **snažno** osvjetljenje i od glave svjetiljke (do 200 lumena) i od reflektora iznad, što zapanjujuće osvjetljava za tako malu svjetiljku u obliku olovke, naime sa **150 lumena**. A bočni prekidački gumb omogućuje jednostavan rad jednom rukom. Svjetiljka je također opremljena funkcijom postupnog zatamnjenja od **10 %** do **100 %**, tako da se svjetlosni izlaz može prilagoditi za odgovarajući radni zadatak. Robusna aluminijska konstrukcija pruža **udobno držanje**, a **tanaki** kompaktan dizajn omogućuje pristup najnepriступačnijim i uskim područjima.

**WORK PEN 200 R** isporučuje se s ugrađenim **magnetima u kopči** i na dnu svjetiljke za vješanje ili pohranu. To znači veću fleksibilnost i jednostavno postavljanje svjetiljke kada obje ruke moraju biti slobodne za radni zadatak.

Svjetiljka u obliku olovke se jednostavno **puni USB kabelom**, čime se eliminira potreba za zamjenom BATERIJE. **Indikator baterije** na prednjoj strani prikazuje status punjenja. Uključuje kopču za pričvršćivanje za prsni džep.

**Dizajn WORK PEN 200 R jedinstven je i zaštićen EU patentnim pravom.**

**WORK PEN 200 R isporučuje se bez napajanja i kabela za punjenje.**

**Funkcija:**

IP30: Zaštićen od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 2,5$  mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a osim toga ne pruža zaštitu od vode.

**Tehnički opis**

Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Trajanje osvjetljenja	10 h
IP-klasa zaštite	IP 30
Kut širenja svjetlosnog snopa	105 stupanj
Jakost svjetlosti	20 - 200 lm
Rasvjetno tijelo	LED modul
Temperatura boje	6000 K
Napon baterije	3,7 V
Broj sadržanih baterija	1
Kapacitet baterije	0,75 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Inspeksijska svjetiljka