

**TANGFGRIP nosač oštrica, neutralno, Širina utora w: 3,05mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273610 3,05 |
| GTIN | 7291075456585 |
| Razred artikla | 26D |

Opis**Izvedba:**

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

Izvedba:

CUTDIA (mm): 42

Odgovara:

Stezne osovine br. 273600 – 273605.

Odgovara:

LOGIPFGRIP

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279955 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Širina utora w | 3,05 mm |
| Serijski broj | TANGFGRIP |
| CUTDIA | 42 mm |
| moгуće aksijalno probijanje | ne |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Izvedba drške | Izmjenjivi stezni držač |
| za maksimalni Ø obratka | 42 mm |
| Duljina izboja | 21 mm |
| Oznaka proizvođača | TGAQ D42-3-2Z |
| OAL | 32 mm |
| Primjena | neutralno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |