

**TANGFGRIP nosač oštrica, neutralno, Širina utora w: 3,05mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273614 3,05
GTIN	7291075404074
Razred artikla	26D

Opis**Izvedba:**

CUTDIA (mm): 120

Odgovara:

Stezne osovine br. 273600 – 273605.

Odgovara:

LOGIPFGRIP

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279955 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

CUTDIA	120 mm
Širina utora w	3,05 mm
Serijski naziv	TANGFGRIP
moгуće aksijalno probijanje	ne
Izvedba drške	Izmjenjivi stezni držač
za maksimalni Ø obratka	120 mm

Duljina izboja	60 mm
Oznaka proizvođača	TGAQ D120-3-4Z-JHP
OAL	90,5 mm
Primjena	neutralno
Unutaranje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje