

## HEDI

### Spiralni kabel 1 – 5 m, 250 V



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081145
GTIN	4003644005741
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

##### **Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).**

Spiralni plus kabel s PU oblogom, po duljini se može izvući od 1 – 5 m (preporučeno 1 – 3 m). Izolacija kabla sa staklenim vlaknima garantira trajnu istezljivost.

##### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

##### Dio isporuke:

S dva metalna nosača za vlačno rasterećenje.

#### Tehnički opis

Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H07BQ-F
Materijal kabla	Oklopljeni kabel
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI-u
IP-klasa zaštite	IP 44
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Atribut imena proizvoda	250 V
Mrežni napon	250 V

Vrsta proizvoda

Produžni kabel