

## HEDI

### Kolut za namatanje, plastika, tip: 40B



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081125 40B
GTIN	4003644002320
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje. PU oklopljeni kabel Plus. S samozatvarajućim poklopcima. Za **stalnu** primjenu na otvorenom. Zadovoljava DGUV I 203-005 (prethodno BGI 600).

##### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

IP-klasa zaštite: IP 44

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Nazivna snaga, odolano: 3500 (16 A) W

Razred kabela: H07BQ-F

Struktura kabela: 3G1,5

Materijal kabela: Oklopljeni kabel

Duljina kabela: 40 m

Broj utičnica: 3

## Tehnički opis

Struktura kabla	3G1,5
Mrežni napon	250 V
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Razred kabla	H07BQ-F
Duljina kabela	40 m
Materijal kabla	Oklopljeni kabel
Tip	40B
IP-klasa zaštite	IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Materijal za kućišta	Plastika
Broj utičnica	3
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Dostupan sustav za dijagnostiku	da
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele