

Garant**Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 0,45Nm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211750 0,45
GTIN	4045197607584
Razred artikla	21B

Opis

Izvedba:

Moment odvijač s 2-komponentnom poprečnom drškom. Okretni moment fiksno je namješten. Prihvat s pomoću trajnog magneta.

Funkcija:

Ako se postigne okretni moment, odvijač preskače **čujno i osjetno**. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

Upotreba:

U kombinaciji s **nastavcima od 1/4 cola s drškom C 6,3 ili E 6,3**, npr. **nastavaka Torx Plus®** br. **674252**. Idealno za precizno pričvršćivanje izmjenjivih reznih pločica prema zadanom steznom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Isporučuje se **bez** nastavaka.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	50 mm
Točnost mjerenja momenta	±15 %
podešeni okretni moment	0,45 Nm
Prihvat nastavaka	F 6,3
Prihvat nastavaka	D6,3
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Ukupna duljina L	107 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija duge putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Odziv	aktivirajući
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Pribor

„TQ-Station“ stanica za pohranu momentnih odvijača

659964