

**Garant****Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 0,6Nm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211750 0,6
GTIN	4045197552372
Razred artikla	21B

## Opis

### Izvedba:

Moment odvijač s 2-komponentnom poprečnom drškom. Okretni moment fiksno je namješten. Prihvat s pomoću trajnog magneta.

### Funkcija:

Ako se postigne okretni moment, odvijač preskače **čujno i osjetno**. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

### Upotreba:

U kombinaciji s **nastavcima od 1/4 cola s drškom C 6,3 ili E 6,3**, npr. **nastavaka Torx Plus®** br. **674252**. Idealno za precizno pričvršćivanje izmjenjivih reznih pločica prema zadanom steznom momentu.

### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

### Napomena:

Isporučuje se **bez** nastavaka.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	50 mm
Točnost mjerenja momenta	±15 %
podešeni okretni moment	0,6 Nm
Prihvat nastavaka	F 6,3
Prihvat nastavaka	D6,3
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija duge putanje
Ukupna duljina L	107 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Očitavanje	Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Pribor

„TQ-Station“ stanica za pohranu momentnih odvijača

659964