

**Garant****Glodača glava za ukapanje 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/2mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211811 32/2
GTIN	4045197502087
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta. Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

## Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VCG. 2205
Ø reza $D_c$	32 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Ø $D_2$	29 mm
Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	47 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø $D_{min}$	58 mm
Interpolacija $a_p$	4 mm

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	62 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	22,34 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	7,65 stupanj
$\varnothing D_3$	26 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7