

SONO  SWISS[®]**Modularni ultrazvučni uređaj za čišćenje MOD, kapacitet: 60l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082922 60
GTIN	2050001940162
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kade od vučenog ili zavarenog nehrđajućeg čelika. Upravljanje temperaturom od 30 °C do 80 °C u koracima od 5 °C.

Modularni uređaj s višefrekvencijskom tehnikom. Kade od Duplex nehrđajućeg čelika koje se mogu opremiti separatorom ulja i vode, filtracijskom pumpom i dodatnim bočnim ultrazvučnim uređajima za čišćenje. Moguće proširenje pomoću uređaja za ispiranje i/ili sušilice na vrući zrak.

- **Ultrazvučni titrajni sustavi: Nekoliko ultrazvučnih vibracijskih sustava u tekućini za čišćenje proizvode mikroskopski male vakuumske mjehuriće koji implodiraju uslijed oscilacije tlaka te na taj način uklanjaju čestice nečistoće s površine koja se čisti.**
- **Boost funkcija: Drugi stupanj čišćenja „Powerclean“ za intenzivno čišćenje jakih onečišćenja tj. oksidacija.**
- **Funkcija Sweep: Za homogenu raspodjelu ultrazvučnog polja.**
- **Funkcija otplinjavanja i auto-otplinjavanja: Nova tekućina za čišćenje prvo se otplinjuje.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Upotreba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu (br. 082930). Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Dio isporuke:

Ultrazvučne kade za čišćenje s poklopcem, bez kutije (br. 082926).

Napomena:

Ostale veličine i izvedbe na upit.

Mono ultrazvučna kada za čišćenje sa zavarenom dvostrukom kadom od nehrđajućeg čelika za izrazito zahtjevnu primjenu npr. kod zapljanja sredstvom za brušenje i poliranje, dostupna na upit.

Zamjensku košaricu možete pronaći pod br. 082926 u online trgovini.

Duljina uređaja: 725 mm

Širina uređaja: 562 mm

Visina uređaja: 850 mm

Duljina košare za umetanje: 460 mm

Širina košare za umetanje: 275 mm

Visina kade za čišćenje: 240 mm

Tehnički opis

Visina kade za čišćenje	240 mm
Mogućnost nadogradnje modul za ispiranje	da
Mogućnost nadogradnje separator ulja	da
maksimalna ultrazvučna snaga	3200 W
Snaga grijanja	1700 W
Širina uređaja	562 mm
Duljina uređaja	725 mm
Mogućnost nadogradnje filtracija pumpom	da
Mogućnost nadogradnje modul za sušenje	da
Zapremnina kade za čišćenje	60 l
Širina priključka za odvod	1 col
Duljina kade za čišćenje	510 mm
Visina uređaja	850 mm
Težina	60 kg
Širina kade za čišćenje	350 mm
Širina košare za umetanje	275 mm
Prihvat snaga	2510 W
Nazivni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina košare za umetanje	460 mm

Nominalni sadržaj	50 l
Vrsta proizvoda	Ultrazvučna naprava za čišćenje

Pribor

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T6 volumen punjenja l/kg 2,5	082936 2,5
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T6 volumen punjenja l/kg 10	082936 10
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T4 volumen punjenja l/kg 10	082934 10
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T3 volumen punjenja l/kg 0,85	082933 0,85
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T8 volumen punjenja l/kg 2,5	082938 2,5
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T1	082930 T1
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T9 volumen punjenja l/kg 10	082939 10
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T3 volumen punjenja l/kg 25	082933 25
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T2	082930 T2
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T9 volumen punjenja l/kg 2,5	082939 2,5
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T5 volumen punjenja l/kg 10	082935 10
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T7 volumen punjenja l/kg 2,5	082937 2,5
Zaštita od korozije volumen punjenja l/kg AK	082931 AK
	082926 60

Zamjenska košarica INOX za br. 082922 / 082923 / 082924
60

Zaštita od korozije volumen punjenja l/kg 25	082931 25
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T2 volumen punjenja l/kg 2,5	082932 2,5
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T5	082930 T5
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T7 volumen punjenja l/kg 10	082937 10
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T2 volumen punjenja l/kg 10	082932 10
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg 10	082930 10
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T5 volumen punjenja l/kg 2,5	082935 2,5
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T6	082930 T6
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T8 volumen punjenja l/kg 10	082938 10
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T4 volumen punjenja l/kg 2,5	082934 2,5
Poklopac za br. 082922 / 082923 / 082924 60	082927 60
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T4	082930 T4
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T3	082930 T3
Zaštita od korozije volumen punjenja l/kg 1	082931 1