

**Garant**

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC kratka, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215605 16/3
GTIN	4045197409560
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu** kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage. **Odgovarajuće izmjenjive pločice APMT 0602..**

**Upotreba:**

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,45** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 0602..
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	75 mm
Duljina izboja $L_1$	20 mm
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219827 (6IP; 0,45 Nm)

Ø reza $D_c$	16 mm
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	12,85 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	30 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	30 mm
Interpolacija $a_p$	0,9 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,89 stupanj
Serija	Softcut®
Ø $D_3$	14 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,45 Nm	211750 0,45
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219827