

Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 50/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215620 50/11
GTIN	4045197554482
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,45** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora namjestiti.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
--	-----------------------

Ø prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø reza D_c	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 0602..
Broj oštrica Z	11
Kut uranjanja α_{maks}	0,24 stupanj
Interpolacija a_p	0,8 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	46,85 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	98 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Serija	Softcut®
Ø D_3	48 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219827
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,45 Nm	211750 0,45

