

## Garant

### GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC kratka, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/4mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215605 16/4
GTIN	4045197409577
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu** kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage. **Odgovarajuće izmjenjive pločice APMT 0602..**

##### Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,45** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi.

#### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Ø drške D <sub>s</sub> h6	16 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	75 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	20 mm

Ø reza $D_c$	16 mm
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	12,85 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	30 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	30 mm
Interpolacija $a_p$	0,9 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,89 stupanj
Serija	Softcut®
Ø $D_3$	14 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,45 Nm	211750 0,45
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219827