



## LED naglavna svjetiljka Akumulator, Tip: HF8R-WORK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

Snažne LED naglavne svjetiljke za profesionalnu upotrebu.

- **Zakretna glava i bezstupanjska funkcija fokusiranja.**
- **Intuitivan rad i bezstupanjsko prigušenje.**
- **Izmjenjiva, periva traka za glavu.**
- **Ledlenser Connecting System kao jedinstveno sučelje omogućuje jednostavno uparivanje sa širokim rasponom pribora.**

#### Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

### Tehnički opis

Napon baterije	3,7 V
Kapacitet baterije	3,7 Ah
Jakost svijetlosti stupanj 2	20 lm
Širina osvjetljenja	210 m
Broj sadržanih baterija	1
Trajanje osvjetljenja	3 - 10 h

Advanced Focus System (AFS)	da
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	90 h
Težina	198 g
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja	da
Boja kućište	crni
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Oznaka proizvođača	HF8R WORK
na punjenje	da
IP-klasa zaštite	IP 68
Jakost svjetlosti	300 - 900 lm
Pojačanje svjetlosnog toka	1600 lm
Vrsta proizvoda	Naglavna svjetiljka