

HEDI

Kolut za namatanje plastika za F, B, PL i CZ, tip: 25V



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081127 25V
GTIN	4003644015351
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu metalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo metalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve metalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

· **Zaštita od pregrijavanja.**

Za uporabu u suhom okružju.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

IP-klasa zaštite: IP 20

Nazivna snaga, odrolano: 3500 (16 A) W

Razred kabla: H05VV-F

Struktura kabla: 3G1,5

Materijal kabla: PVC crveni

Duljina kabela: 25 m

Broj utičnica: 4

Tehnički opis

Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Duljina kabela	25 m
Mrežni napon	250 V
Razred kabela	H05VV-F
Struktura kabela	3G1,5
Tip	25V
Materijal kabela	PVC crveni
IP-klasa zaštite	IP 20
Materijal za kućišta	Plastika
Broj utičnica	4
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Dostupan sustav za dijagnostiku	ne
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele