

Mahr**Digitalni dubinomjer IP 67, Mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418758 200
GTIN	4059192066123
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, etc. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Mjerna letvica s dvostrukom kukom. Obje dodirne površine u jednoj ravnini.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498940.

Tehnički opis

Kalibriranje	A2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	mm / inča
Duljina mosta	100 mm
Presjek mjerne vodilice	12 × 3,5 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 200 mm
Opskrba energijom	na bateriju

IP-klasa zaštite	IP 67
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Broj sadržanih baterija	1
Standard	ISO 13385
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	RS232C prihvat
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Pakiranje	Etui
Vrsta proizvoda	Pomični dubinomjer

Usluge

DAkKS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021230 200
KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021220 200

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Poklopac za bateriju	412235