

**Mahr****Digitalni dubinomjer IP 67, Mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418758 300
GTIN	4059192066130
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, etc. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Mjerna letvica s dvostrukom kukom. Obje dodirne površine u jednoj ravnini.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498940.

**Tehnički opis**

Presjek mjerne vodilice	12 × 3,5 mm
Broj sadržanih baterija	1
Duljina mosta	150 mm
Očitavanje	mm / inča
Mjerno područje	0 - 300 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Kalibriranje	A2

Očitavanje	0,0005 col
Opskrba energijom	na bateriju
IP-klasa zaštite	IP 67
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Očitavanje	0,01 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	RS232C prihvat
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Pakiranje	Etui
Vrsta proizvoda	Pomični dubinomjer

## Usluge

KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 300 mm	021220 300
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Poklopac za bateriju	412235