

**Mahr****Digitalni dubinomjer IP 67, i-wi, Mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418759 200
GTIN	4059192066147
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, etc. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Vrlo veliki LCD-prikaz s visinom brojki od 11 mm. S ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi. Mjerna letvica s dvostrukom kukom. Obje dodirne površine u jednoj ravnini.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498940.

Radio prijemnik i-wi br. 498912.

**Tehnički opis**

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 67

Bežična upotreba	Softver proizvođača
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Kalibriranje	A2
Mjerno područje	0 - 200 mm
Presjek mjerne vodilice	12 × 3,5 mm
Očitavanje	mm / inča
Opskrba energijom	na bateriju
Duljina mosta	100 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C prihvat
Prihvat	MAHR i-wi radijski sustav
Prihvat	USB sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Pakiranje	Etui
Vrsta proizvoda	Pomični dubinomjer

## Usluge

KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021220 200
DAkKS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021230 200

## Pribor

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498912 STICK
--	--------------

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498914 STICK
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032