

Yale

Remen za vezanje, 2-dijelni s račnom i kukama, duljina: 6m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086120 6
GTIN	4025092360258
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Iznimno jake trake od poliesteru niske istezljivosti s dugotrajnom PU prevlakom (EN 12195-2). Čvrste, na koroziju otporne račne i oštre kuke jednostavnog rukovanja.

Upotreba:

Za **učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje** komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.

Tehnički opis

Standard	EN12195-2
Širina pojasa	35 mm
maksimalna snaga vezivanja LC	1000 daN
Ručna sila prednaprezanja (50 daN)	150 daN
Duljina	6 m
Vrsta proizvoda	Pojas za vezivanje