

Garant**SNHX 1207 neutralna, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218621 UNI
GTIN	4045197532220
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.za širinu proreza a_p : 12; 16 mm

Vrsta: HB7525

Širina skošenog ruba: 0,25 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
Širina skošenog ruba	0,25 mm
Vrsta	HB7525
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNHX 1207
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	7 mm
za širinu proreza a_p	12; 16 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje