

**Garant****VDGT 11T204 FR, HU7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211867 ALU
GTIN	4045197700391
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Supstrat fine granulacije, polirani lomači odvojenih čestica – veliko smanjivanje sklonosti navarivanju.

**Napomena:**

$a_p$  maks. = 3 mm za grubo glodanje s  $a_e = 1 \times D$ .

Posmak  $f_z$ : 0,17 mm

**Tehnički opis**

Tip	ALUMINIJ
Posmak $f_z$	0,17 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VDGT 11T204 FR
Vrsta	HU7810

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1900 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1900 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	500 m/min	N
CuZn	prikladno	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		