

**BENNING****Komplet ispitivača uređaja ST 755+, Tip: ST755****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473404 ST755
GTIN	4014651503335
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

- **Briljantan i precizan dodirni zaslon u boji od 7 Col.**
- **Velika QWERTY tipkovnica preko cijelog zaslona.**
- **Inovativne funkcije izbornika za jednostavno i racionalno početno testiranje / novi test uzorak (QuickTest).**
- **Ubrzajte postupke ispitivanja optimizacijom vremena.**
- **NAPREDNI izbornik:**
- **Pojedinačno prilagodljivi predlošci instrumenata (24 predložaka po standardu za testiranje) za sustav brzog testiranja uzorka pritiskom gumba (QuickTest).**
- **Svojstva uređaja mogu se odabrati.**
- **Funkcija Auto-ID za automatsko povećanje identifikacijskog broja korak po korak sa specifikacijom početne vrijednosti (increment n+1) prilikom stvaranja novih testnih uzoraka.**
- **Podaci o uređaju koji se mogu pojedinačno prikazati putem kliznih klizača za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE za optimizirano rukovanje i korištenje od strane EUP-a.**
- **Izbornik omiljenih za izravan pristup često korištenim podizbornicima.**
- **Jednostavna razmjena predložaka.**
- **PRCD testiranje - mobilna osobna zaštita: Kompletno i automatsko testiranje 2- i 3-polnih PRCD tipova S, S+ i K.**

- **RCD testiranje - mobilne sub- ili građevinske distribucije energije: Ispitivanje uređaja za zaštitu od rezidualne struje tipova AC, A, F, B, B+ nudi nove aplikacije.**
- **Prošireni vizualni pregled specifičan za kupca: Uz standardni vizualni pregled (2 točaka), uz pojedinačne upite može se izraditi i prošireni (18 točaka) i vizualni pregled specifičan za kupca (neograničen).**
- **Upravljanje korisnicima i resursima u bazama podataka s jedinstvenim identifikacijskim brojem**
- **Stvaranje i dodjeljivanje pojedinačnih sekvenci i intervala testiranja (procjena rizika).**
- **WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth<sup>®</sup>, utor za SD karticu - moderna sučelja: Integracija uređaja testera u mrežu i moderna sučelja omogućuju automatska ažuriranja i čine osnovu za integraciju daljnjih funkcija i aplikacija.**
- **Niski troškovi rada, besplatna ažuriranja putem WLAN-a, LAN-a, USB-a.**
- **Prikladno za IT mrežu - testiranje u izoliranim mrežama: Ispitivanjastrurungstreureprungen aja obično zahtijeva uzemljenu TN / TT mrežu za mrežno napajanje. Novi testeri uređaja mogu se koristiti u neuzemljenoj IT mreži aktiviranjem "On/Off Slider".**
- **Rezultat mjerenja s dobrim/lošim prikazom i zvučnim tonom upozorenja tijekom testa nije uspio.**
- **Prijavljivanje na web-mjestu putem BENNING PT2 Bluetooth<sup>®</sup> pisača.**

#### **Dodatne tehničke značajke:**

Provjera električne opreme: DA

Provjera vrsta PRCD-a za mobilne uređaje: DA

Ispitivanje medicinske električne opreme: DA

Napon (volti): 1 - 360

Struja (Amps): 0,1 - 16

Aktivna snaga / prividna snaga (vati): 20 - 2300

#### **Standard:**

##### **Prüfung im Rahmen der DGUV Vorschrift 3, BetrSichV gemäß:**

DIN EN 50678, VDE 0701 für elektrische Geräte nach der Reparatur.

DIN EN 50699, VDE 0702 Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte.

DIN EN 62353, VDE 0751-1 für medizinisch elektrische Geräte.

#### **Dio isporuke:**

- **VDE ispitivač uređaja BENNING ST 755+ (BENNING-NR: 050332) u kućištu otpornom na udarce (IP67)**
- **Komplet za ispitivanje odvoda/aligatora**
- **2-polni ispitni trag**
- **Linija hladne opreme**
- **SD kartica**
- **Certifikat kalibracije**
- **Softver BENNING PC-win ST 750-760 (BENNING-NR: 047002)**
- **Skener crtičnog koda (BENNING-NR: 009369)**
- **Naljepnice s barkodom (1 000 komada) (BENNING-NR: 756301)**
- **Kontrolni listići „novo ispitivanje“ (300 komada) (BENNING-NR: 756212)**

---

## **Tehnički opis**

---

Težina	6 kg
Izolacijski otpor	0,1 - 100 MΩ
Duljina	410 mm
Napon	1 - 360 V
širina	350 mm
Otpor zaštitnih vodiča	0,05 - 10 Ω
Visina	170 mm
Struja zaštitnih vodiča / kontaktna struja	0,03 - 25 mA
Prikaz	Zaslona osjetljiv na dodir od 7 cola
Prihvati	Bluetooth prihvat
Prihvati	Bluetooth prihvat
Prihvati	RJ45 (LAN)
Prihvati	WLAN sučelje
Prihvati	Utor za SD karticu
Kalibriranje	I10
Vrsta proizvoda	Multimetar

## Usluge

Kalibrirani ispitni uređaj VDE 0701 / 0702 tip S	027140 S
--	----------