

**Garant****VDGT 11T208 FR, HU7810, tip: ALU**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211868 ALU
GTIN	4045197700407
Razred artikla	21A

## Opis

**Izvedba:**

Supstrat fine granulacije, polirani lomači odvojenih čestica – veliko smanjivanje sklonosti navarivanju.

**Napomena:**

$a_p$  maks. = 3 mm za grubo glodanje s  $a_e = 1 \times D$ .

## Tehnički opis

Tip	ALUMINIJ
Posmak $f_z$	0,17 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VDGT 11T208 FR
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1900 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1900 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	500 m/min	N
CuZn	prikladno	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		