

## Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 2, tip: 12



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 483910 12     |
| GTIN           | 2050002076648 |
| Razred artikla | 48A           |

### Opis

#### Izvedba:

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog ( $60 \pm 2$  HRC) i popuštenog. Brušene i lepene površine. Od  $\varnothing$  1,5 mm označeno mjerama, 0,1 mm – 0,99 mm bez skošenja. Od 1,0 mm skošenje s jedne strane.

**Razred tolerancije 2:**  $\varnothing$  zatika  $\pm 0,002$  mm.

#### Upotreba:

Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.

#### Napomena:

Kod narudžbe dodatno **navesti željeni  $\varnothing$** ; npr. br. 483900 vel. 5 **10,08** odnosno 483920 vel. 5 **10,082**.

### Tehnički opis

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| nagib                  | 0,01 mm          |
| Nazivna mjera          | 30 - 39,99 mm    |
| Duljina mjernog zatika | 70 mm            |
| Kalibriranje           | L6               |
| Standard               | DIN 2269         |
| Razred tolerancije     | 2                |
| Tvrdoća                | $60 \pm 2$ HRC   |
| Materijal              | Čelik za šablone |
| Vrsta proizvoda        | Kontrolni zatik  |

**Usluge**

|   |           |
|---|-----------|
| DAkS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm      | 028300 60 |