

## Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 2, tip: 13



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	483910 13
GTIN	2050002076662
Razred artikla	48A

### Opis

#### Izvedba:

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog ( $60 \pm 2$  HRC) i popuštenog. Brušene i lepene površine. Od  $\varnothing 1,5$  mm označeno mjerama, 0,1 mm – 0,99 mm bez skošenja. Od 1,0 mm skošenje s jedne strane.

**Razred tolerancije 2:**  $\varnothing$  zatika  $\pm 0,002$  mm.

#### Upotreba:

Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.

#### Napomena:

Kod narudžbe dodatno **navesti željeni  $\varnothing$** ; npr. br. 483900 vel. 5 **10,08** odnosno 483920 vel. 5 **10,082**.

### Tehnički opis

nagib	0,01 mm
Nazivna mjera	40 - 50 mm
Duljina mjernog zatika	70 mm
Kalibriranje	L6
Standard	DIN 2269
Razred tolerancije	2
Tvrdoća	$60 \pm 2$ HRC
Materijal	Čelik za šablone
Vrsta proizvoda	Kontrolni zatik

**Usluge**

DAkS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028340 60
KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028300 60