

bimos

Okretna radna stolica za teške uvjete rada, Neon XXL, tkaninaBLACK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965363 BLACK
GTIN	4016849961798
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Vrlo robusna i sigurna okretna radna stolica sa Synchron tehnologijom, prikladna za teške uvjete rada. Regulacija težine od 80 – 180 kg. Komponente za teške uvjete rada: okvir, kotačići, mehanika, plinska tlačna opruga i križno podnožje. Podnožje od crnog aluminija. Ergonomski oblikovano sjedalo i naslon. Naslon kontinuirano podesiv po visini i nagibu. Debela podstava s optimiziranim oblikom. Uključuje naslone za ruke. Razmak između naslona za ruke 570 mm, podesiv po širini. S narančastom savitljivom trakom.

S presvlakom od tkanine.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Boja materijala sjedala	crna
Visina naslona	570 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	420 - 480 mm
Širina sjedala	470 mm

Područje podešavanja visine naslona	60 mm
Nosivost stolice	180 kg
Područje podešavanja visine s kotačićima	470 - 640 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica