


Garant**SNHX 1205 neutralna, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218611 ST1400
GTIN	4045197656506
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.za širinu proreza a_p : 10; 14 mm

Vrsta: HB7525

Posmak f_z po zubu: 0,13 mm

Širina skošenog ruba: 0,25 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,13 mm
Tip	ST1400
Širina skošenog ruba	0,25 mm
Vrsta	HB7525
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNHX 1205
Rezni materijal	HM

Debljina pločica	5,4 mm
za širinu proreza a_p	10; 14 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje