

Yale

Hidraulički podizač JH, nosivost: 8t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086045 8
GTIN	4025092162753
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Robusna konstrukcija s velikim postoljem za stabilnost, s graničnikom tlaka. Lakohodna poluga pumpe s upravljanjem ventila. Glava narovašena, moguće izbušiti glavu te izraditi navoj. **Nije moguće koristiti u vodoravnom položaju.**

Tehnički opis

najmanja visina ugradnje	225 mm
Visina hoda	152 mm
maksimalna nosivost	8 t
Vrsta proizvoda	Ručna dizalica / dizalica strojeva