



Akumulatorska bušilica-odvijač ONE-KEY™, tip: M18ODD3-5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070212 M18ODD3-5
GTIN	4058546476731
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe. Vrhunski model FUEL™ s **motorom POWERSTATE™ bez četkica** za najveću učinkovitost.

Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora. Visoka učinkovitost i povećani kapacitet baterije omogućuju **do 2x dulje vrijeme korištenja** (u usporedbi s drugim litij-lonskim tehnologijama). **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinstveno upravljanje snagom:

- **S komunikacijom između sustava pogonski stroj – baterija.**
- **Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.**

Akumulatorska bušilica M18 FUEL™ **ONE-KEY™** s dobrim okretnim momentom.

Dio isporuke:

Uključujući 2x M18 Red Li-lonske baterije, M12-18 FC punjač, kopču za remen i HD-kutiju (sistemski kofer). Uključujući dodatnu ručicu za lakšu potporu okretnog momenta.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatorne i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
tipična uporaba	Heavy Duty
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Težina	2,1 kg
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	89 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 500 min ⁻¹
maksimalan okretni moment tvrdo	158 Nm
Broj sadržanih baterija	2
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2100 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	M18 ONEDD3-502X
Povezivanje s aplikacijama	OneKey
Opskrba energijom	na akumulator
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Kapacitet baterije	5 Ah
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V, ONE-KEY povezivanje s aplikacijom
USP2	Motor bez četkica, s 2 baterije, u koferu

