

# Yale

## Zamjensko hidraulično crijevo HHC, duljina: 6m



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086080 6
GTIN	4025092155595
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

S priključkom br. 086085 vel. M1 (cilindrična strana) i navojni umetak 3/8-NPT (strana pumpe). Vanjski Ø 14 mm; unutarnji Ø 6,3 mm (nominalna veličina); pritisak 2800 bar; minimalni polumjer savijanja R = 100 mm.

Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju **metričnom normativu**, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. **Potpuna kompatibilnost** sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

#### Napomena:

**Zatvoreni sustavi su tvornički predmontirani, punjeni i odzračeni.**

### Tehnički opis

Duljina	6 m
Vrsta proizvoda	Hidraulična oprema