

Yale

Hidraulička ručna pumpa HPS, broj stupnjeva / volumen spremnika: 2/0,7l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086050 2/0,7
GTIN	4025092159098
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju **metričnom normativu**, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. **Potpuna kompatibilnost** sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Ručne pumpe u 2 stupnja **s brzim hodom** (osim vel. 1/0,7). Prebacivanje s 1. na 2. stupanj vrši se automatski. **S ventilima za ograničavanje tlaka podesivim od 0 – 700 bara. Konstrukcija u potpunosti od metala** s otpusnim ventilom koji se može fino podešavati, vijkom za ozračivanje i punjenje ulja te ušicom za nošenje na ručnoj polugi.

Dio isporuke:

Uključuje punjenje uljem, bez manometra.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.

Hidraulička ručna pumpa vidi br. 086050, hidrauličko crijevo br. 086081, manometar br. 086087.

Tehnički opis

Težina	7 kg
Protok u praznom hodu (1. stupanj)	11 ml
Koristan volumen spremnika	700 ml
Protok pod opterećenjem (2. stupanj)	2 ml
Broj pritisknih stupnjeva	2

Vrsta proizvoda

Hidraulična ručna pumpa

Pribor

Garnitura manometra GYA-63 Područje prikaza 0-1000 bar

086087 0-1000