

Garant**VCGT 220530 FN s dijamantnom prevlakom, HB7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211860 ALU
GTIN	4045197555632
Razred artikla	21B

Opis**Izvedba:**

Kristalno dijamantna prevlaka na izmjenjivim reznim pločicama za veće brzine rezanja i vijek trajanja u materijalima koji sadrže silicij.

Napomena:

a_p maks. = 7 mm za grubo glodanje s $a_e = 1 \times D$.

Tehnički opis

Tip	ALU
Posmak f_z	0,25 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	3 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 220530 FN
Vrsta	HB7810
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1900 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1900 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	680 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		