




Garnitura univerzalnih digitalnih pomičnih mjerila IP 67, mjerno područje: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	415555 200
GTIN	4029713019235
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Digitalno univerzalno pomično mjerilo „Pocket Talent“ može se koristiti za različita unutarnja i vanjska mjerenja (utori, žljebovi, navoji, i dr.). Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 7,5 mm. Uključujući PRESET funkciju (unaprijed podešene mjerne vrijednosti).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Pomično mjerilo, šablona za podešavanje 50 mm, 2 para mjernih ticala za unutarnje i vanjsko mjerenje. Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Sva rezervna i specijalna ticala br. 434900 do 434915 s navojem M2,5. Podatkovni kabel br. 498940.

Tehnički opis

Tip baterije	Gumb-baterija
Granica odstupanja	0,03 mm
Duljina kraka	48 mm
Očitavanje	0,0005 col
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Očitavanje	0,01 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Mjerno područje	0 - 200 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A1
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------