

SONO  SWISS®**Modularni ultrazvučni uređaj za čišćenje MOD, kapacitet: 240l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082922 240
GTIN	2050001940186
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kade od vučenog ili zavarenog nehrđajućeg čelika. Upravljanje temperaturom od 30 °C do 80 °C u koracima od 5 °C.

Modularni uređaj s višefrekvencijskom tehnikom. Kade od Duplex nehrđajućeg čelika koje se mogu opremiti separatorom ulja i vode, filtracijskom pumpom i dodatnim bočnim ultrazvučnim uređajima za čišćenje. Moguće proširenje pomoću uređaja za ispiranje i/ili sušilice na vrući zrak.

- **Ultrazvučni titrajni sustavi: Nekoliko ultrazvučnih vibracijskih sustava u tekućini za čišćenje proizvode mikroskopski male vakuumske mjehuriće koji implodiraju uslijed oscilacije tlaka te na taj način uklanjaju čestice nečistoće s površine koja se čisti.**
- **Boost funkcija: Drugi stupanj čišćenja „Powerclean“ za intenzivno čišćenje jakih onečišćenja tj. oksidacija.**
- **Funkcija Sweep: Za homogenu raspodjelu ultrazvučnog polja.**
- **Funkcija otplinjavanja i auto-otplinjavanja: Nova tekućina za čišćenje prvo se otplinjuje.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Upotreba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu (br. 082930). Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Dio isporuke:

Ultrazvučne kade za čišćenje s poklopcem, bez kutije (br. 082926).

Napomena:

Ostale veličine i izvedbe na upit.

Mono ultrazvučna kada za čišćenje sa zavarenom dvostrukom kadom od nehrđajućeg čelika za izrazito zahtjevnu primjenu npr. kod zapljanja sredstvom za brušenje i poliranje, dostupna na upit.

Zamjensku košaricu možete pronaći pod br. 082926 u online trgovini.

Duljina uređaja: 1100 mm

Širina uređaja: 580 mm

Visina uređaja: 850 mm

Duljina košare za umetanje: 770 mm

Širina košare za umetanje: 470 mm

Visina kade za čišćenje: 435 mm

Tehnički opis

Duljina kade za čišćenje	820 mm
Duljina uređaja	1100 mm
Snaga grijanja	9000 W
Širina priključka za odvod	1 col
Težina	90 kg
Mogućnost nadogradnje modul za ispiranje	da
Zapremnina kade za čišćenje	240 l
Visina uređaja	850 mm
Mogućnost nadogradnje separator ulja	da
Širina kade za čišćenje	545 mm
Mogućnost nadogradnje modul za sušenje	da
Mogućnost nadogradnje filtracija pumpom	da
Širina uređaja	580 mm
maksimalna ultrazvučna snaga	8000 W
Visina kade za čišćenje	435 mm
Širina košare za umetanje	470 mm
Duljina košare za umetanje	770 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prihvat snaga	11300 W
Nazivni napon	400 V

Nominalni sadržaj	200 l
Vrsta proizvoda	Ultrazvučna naprava za čišćenje

Pribor

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T7 volumen punjenja l/kg 2,5	082937 2,5
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T2 volumen punjenja l/kg 2,5	082932 2,5
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T3 volumen punjenja l/kg 25	082933 25
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T2	082930 T2
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T7 volumen punjenja l/kg 10	082937 10
Zamjenska košarica INOX za br. 082922 / 082923 / 082924 240	082926 240
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T5	082930 T5
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T4	082930 T4
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T3 volumen punjenja l/kg 0,85	082933 0,85
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T9 volumen punjenja l/kg 2,5	082939 2,5
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T6	082930 T6
Zaštita od korozije volumen punjenja l/kg 1	082931 1
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T5 volumen punjenja l/kg 2,5	082935 2,5
	082938 2,5

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T8 volumen punjenja l/kg 2,5

Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T1

082930 T1

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T6 volumen punjenja l/kg 2,5

082936 2,5

Poklopac za br. 082922 / 082923 / 082924 240

082927 240

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T6 volumen punjenja l/kg 10

082936 10

Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg T3

082930 T3

Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje T1 volumen punjenja l/kg 10

082930 10

Zaštita od korozije volumen punjenja l/kg 25

082931 25

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T4 volumen punjenja l/kg 2,5

082934 2,5

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T4 volumen punjenja l/kg 10

082934 10

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T9 volumen punjenja l/kg 10

082939 10

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T8 volumen punjenja l/kg 10

082938 10

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T2 volumen punjenja l/kg 10

082932 10

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenje T5 volumen punjenja l/kg 10

082935 10

Zaštita od korozije volumen punjenja l/kg AK

082931 AK