

Garant**HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica h7, HB7630, Ø D: 19,3mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 231650 19,3 |
| GTIN | 4045197662224 |
| Razred artikla | 21M |

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed. Koncentričnost u montiranom stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------|
| Za veličinu tijela svrdla | 19 mm |
| Posmak f u INOX-u $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,21 mm/okr |
| Ø D | 19,3 mm |
| Serija | HiPer-Drill |
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Kut vrha | 135 stupanj |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Vrsta | HB7630 |
| Rezni materijal | HM |
| Polustandardno | da |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 200 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 200 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 150 m/min | N |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 65 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 55 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | S |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

Pribor

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Torx Plus® pritezni vijak tip 9IP | 231999 9IP |
|-----------------------------------|------------|