

**Garant****HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica h7, HB7630, Ø D: 17,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231650 17,8
GTIN	4045197662118
Razred artikla	21M

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.  
Koncentričnost u montiranom stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.  
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

**Tehnički opis**

Ø D	17,8 mm
Posmak f u INOX-u $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,19 mm/okr
Za veličinu tijela svrdla	17 mm
Seriya	HiPer-Drill
Broj zamjena/oštrica	1
Kut vrha	135 stupanj

Vrsta	HB7630
Rezni materijal	HM
Polustandardno	da
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		

### Pribor

Torx Plus® pritezni vijak tip 8IP1	231999 8IP1
------------------------------------	-------------