

**Garant****Kutna glodača glava 90° kratka, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	32 mm
Duljina izboja $L_1$	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	110 mm
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
Broj oštrica Z	3
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219812