

**Garant****Kutna glodača glava 90° kratka, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.

**Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	115 mm
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
Duljina izboja $L_1$	55 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø reza $D_c$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	Weldon drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219812