

**Garant****APMT 060204 ER, HB7630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 215664 INOX   |
| GTIN           | 4045197601483 |
| Razred artikla | 21A           |

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip                              | INOX                              |
| Posmak $f_z$ po zubu             | 0,08 mm                           |
| Kutni radijus                    | 0,4 mm                            |
| Serija                           | Softcut®                          |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060204 ER                    |
| Vrsta                            | HB7630                            |
| Rezni materijal                  | HM                                |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za glodanje |

**Podaci korisnika**

|                              | <b>Prikladno za</b>                | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kod</b> |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 170 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 130 m/min            | M              |
| mokro maksimalno             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| suho                         | prikladno                          |                      |                |