

Yale

Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem,
duljina: 1m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086081 1
GTIN	2050000970320
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

S priključkom br. 086085 vel. M1 (cilindrična strana) i navojni umetak 3/8-NPT (strana pumpe).
Vanjski Ø 14 mm; unutarnji Ø 6,3 mm (nominalna veličina); pritisak 2800 bar; minimalni polumjer savijanja R = 100 mm.

Samo za isporuku s kompletnim hidrauličkim sustavom (pumpa, cilindar, crijevo) od proizvođača s tvorničkom montažom, punjenjem i ventilirano.

Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju **metričnom normativu**, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. **Potpuna kompatibilnost** sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su tvornički predmontirani, punjeni i odzračeni.

Tehnički opis

Duljina	1 m
Vrsta proizvoda	Hidraulična oprema