

**Garant****APMT 060220 ER, HB7630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215667 INOX
GTIN	4045197673763
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

Tip	INOX
Posmak $f_z$ po zubu	0,08 mm
Kutni radijus	2 mm
Serija	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 060220 ER
Vrsta	HB7630
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		