

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 12/3Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212070 12/3L
GTIN	4045197549655
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

$a_{p \text{ maks}} = 1,1 \text{ mm}$.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,6** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	120 mm
$\varnothing D_3$	7 mm
Duljina izboja L_1	30 mm
\varnothing reza D_c	12 mm
\varnothing drške $D_s \text{ h6}$	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Duljina $\varnothing d_1$	70 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0501
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	22 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	19 mm
Kut uranjanja α_{maks}	3,5 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	5,72 mm
Interpolacija a_p	1,1 mm
Kut rezne oštrice κ	15 - 27 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219802