

**Jakna Quality Dress, svijetlo siva, Konfekcijska veličina DE: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091112 60
GTIN	4014382978501
Razred artikla	09S

Opis**Izvedba:**

Radna odjeća **Quality Dress** od 100 %-tne pamučne tkanine. Pamuk je izrazito otporan na kemijske i mehaničke utjecaje te toplinu. Prirodni pamuk pruža ugodan komfor pri nošenju, zahvaljujući svojstvima koji reguliraju temperaturu i visokom mogućnošću upijanja.

Radna jakna s džepom za mobitel.

- **Manšeta s gumbom.**
- **Dva prsna džepa s manžetom i zatvaračem.**

Opis:

- **Unutarnji prsni džep.**
- **Prekriveni gumbi.**
- **Dva pojačana bočna džepa.**

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Jakna u zrnasto plavoj izvedbi pod br. 091111.

Sastav tkanine: 100% pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 285 g/m²

Standardna odjeća: UV standard 801

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

Veličina uniseks	2XL
Oznaka proizvođača	Quality Dress
Konfekcijska veličina DE	60
Smještanje torbice za mobitel	desno
Broj unutarnjih prsnih džepova	1
sakriveni zatvarač	da
Manšete rukava	Render s gumbom
Bočni džepovi	pojačan
Veličina FR	56
Zatvarači na jaknama	Zatvaranje gumbom
Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom	2
Završetak vijenca	Vijenac bez gume
Broj bočnih džepova	2
Veličina UK	44R
Veličina US	44/35
Veličina IT	56
Serija	QUALITY DRESS
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Veličina NL	60
Veličina ES	56
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	100% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	285 g/m ²
Standardna odjeća	UV standard 801
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijско čišćenje	Čišćenje s perkloretilenom

Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	umjereno vruć, do najviše 150 °C
Boja	svijetlo siva
Vrsta proizvoda	Radna jakna