

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D: 35mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212100 35
GTIN	4045197192509
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

$a_{p\text{ maks}} = 1,5 \text{ mm}$.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
\varnothing reza D_c	35 mm
Prihvatni navoj M	M16
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0702
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	6

Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	26,21 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	63 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,07 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219803
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2