

Yale

Remen za vezanje, 2-dijelni s račnom i kukama, duljina: 10m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086120 10
GTIN	4025092352444
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Iznimno jake trake od poliesteru niske istezljivosti s dugotrajnom PU prevlakom (EN 12195-2). Čvrste, na koroziju otporne račne i oštre kuke jednostavnog rukovanja.

Upotreba:

Za **učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje** komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.

Tehnički opis

Ručna sila prednaprežanja (50 daN)	300 daN
maksimalna snaga vezivanja LC	2000 daN
Standard	EN12195-2
Duljina	10 m
Širina pojasa	50 mm
Vrsta proizvoda	Pojas za vezivanje