

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 10/2Lmm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212070 10/2L
GTIN	4045197549624
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Napomena:

$a_{p\ maks} = 1,1\text{ mm}$ .

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,6** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**.

### Tehnički opis

Duljina izboja $L_1$	39 mm
$\varnothing D_3$	5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0501
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	110 mm
$\varnothing$ drške $D_s\ h6$	12 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	10 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	18 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	15 mm

Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	5,37 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	3,72 mm
Interpolacija $a_p$	1,1 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 27 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219802